

CODICE DISEGNO	Q.TA'	MATERIALE	TRATTAMENTO
GETOUT_STAVE.45	2	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.48	4	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.55	6	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.67	3	Tubo fibra di carbonio D=32, sp=1,5	
GETOUT_STAVE.70	1	Allum. AW 5083, piastra fresata	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.70-SX	1	Allum. AW 5083, piastra fresata	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.71	1	Allum. AW 5083, piastra fresata	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.73	24	Ottone	
GETOUT_STAVE.74	1	Allum. AW 5083, piastra fresata	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.75	8	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.76	4	Tubo fibra di carbonio D=32, sp=1,5	
GETOUT_STAVE.81	4	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.82	24	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.83	1	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.84	1	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.85	4	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.86	4	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.87	6	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.88	6	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.89	1	Allum. AW 5083, piastra fresata	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.89-SX	1	Allum. AW 5083, piastra fresata	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.90	1	Allum. AW 5083, piastra fresata	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.91	1	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.92	1	Allum. AW 5083, piastra fresata	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.93	1	Allum. AW 5083, piastra fresata	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.93-SX	1	Allum. AW 5083, piastra fresata	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.94	1	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.95	1	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.96	1	Allum. AW 5083, piastra fresata	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.97	4	Tubo fibra di carbonio D=32, sp=1,5	
GETOUT_STAVE.98	1	Allum. AW 5083, piastra fresata	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.99	3	Tubo fibra di carbonio D=32, sp=1,5	
GETOUT_STAVE.100	1	Allum. AW 5083, piastra fresata	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.100-SX	1	Allum. AW 5083, piastra fresata	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.101	1	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.102	1	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.103	1	Allum. AW 5083, piastra fresata	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.104	1	Allum. AW 5083, piastra fresata	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.111	24	pvc	
GETOUT_STAVE.112	24	Ottone	
GETOUT_STAVE.114	12	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.115	6	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.116	6	Ottone	
GETOUT_STAVE.119	1	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.120	2	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.123	8	Ottone	
GETOUT_STAVE.124	6	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.125	6	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.126	12	Ottone	

GETOUT_STAVE.127	2	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
GETOUT_STAVE.128	2	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
ALICE-WHEELS_INSERT.1	2	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
ALICE-WHEELS_INSERT.2	1	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
ALICE-WHEELS_INSERT.4	1	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
ALICE-WHEELS_INSERT.8	1	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
ALICE-WHEELS_INSERT.9	1	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
ALICE-WHEELS_INSERT.10	1	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
ALICE-WHEELS_INSERT.11	1	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
ALICE-WHEELS_INSERT.12	1	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
ALICE-WHEELS_INSERT.13	1	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
ALICE-WHEELS_INSERT.14	1	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
ALICE-WHEELS_INSERT.15	1	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
ALICE-WHEELS_INSERT.16	4	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
ALICE-WHEELS_INSERT.17	1	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
ALICE-WHEELS_INSERT.18	1	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
ALICE-WHEELS_INSERT.19	1	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
ALICE-WHEELS_INSERT.20	1	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm
ALICE-SYSTEM_SUPPORT.27	5	Allum. uso generale es. AW6082	Anodizzazione 20 µm