

| <b>CODICE DISEGNO</b> | <b>Q.TA'</b> | <b>MATERIALE</b>                    | <b>TRATTAMENTO</b>  |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| GETOUT_STAVE.45       | 2            | Allum. uso generale es. AW6082      | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.48       | 4            | Allum. uso generale es. AW6082      | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.55       | 6            | Allum. uso generale es. AW6082      | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.67       | 3            | Tubo fibra di carbonio D=32, sp=1,5 |                     |
| GETOUT_STAVE.70       | 2            | Allum. AW 5083, piastra fresata     | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.71       | 1            | Allum. AW 5083, piastra fresata     | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.73       | 24           | Ottone                              |                     |
| GETOUT_STAVE.74       | 1            | Allum. AW 5083, piastra fresata     | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.75       | 8            | Allum. uso generale es. AW6082      | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.76       | 4            | Tubo fibra di carbonio D=32, sp=1,5 |                     |
| GETOUT_STAVE.81       | 4            | Allum. uso generale es. AW6082      | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.82       | 24           | Allum. uso generale es. AW6082      | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.83       | 1            | Allum. uso generale es. AW6082      | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.84       | 1            | Allum. uso generale es. AW6082      | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.85       | 4            | Allum. uso generale es. AW6082      | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.86       | 4            | Allum. uso generale es. AW6082      | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.87       | 6            | Allum. uso generale es. AW6082      | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.88       | 6            | Allum. uso generale es. AW6082      | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.89       | 2            | Allum. AW 5083, piastra fresata     | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.90       | 1            | Allum. AW 5083, piastra fresata     | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.91       | 1            | Allum. uso generale es. AW6082      | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.92       | 1            | Allum. AW 5083, piastra fresata     | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.93       | 2            | Allum. AW 5083, piastra fresata     | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.94       | 1            | Allum. uso generale es. AW6082      | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.95       | 1            | Allum. uso generale es. AW6082      | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.96       | 1            | Allum. AW 5083, piastra fresata     | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.97       | 4            | Tubo fibra di carbonio D=32, sp=1,5 |                     |
| GETOUT_STAVE.98       | 1            | Allum. AW 5083, piastra fresata     | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.99       | 3            | Tubo fibra di carbonio D=32, sp=1,5 |                     |
| GETOUT_STAVE.100      | 2            | Allum. AW 5083, piastra fresata     | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.101      | 1            | Allum. uso generale es. AW6082      | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.102      | 1            | Allum. uso generale es. AW6082      | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.103      | 1            | Allum. AW 5083, piastra fresata     | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.104      | 1            | Allum. AW 5083, piastra fresata     | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.111      | 24           | pvc                                 |                     |
| GETOUT_STAVE.112      | 24           | Ottone                              |                     |
| GETOUT_STAVE.113      | 8            | Allum. uso generale es. AW6082      | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.114      | 12           | Allum. uso generale es. AW6082      | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.115      | 6            | Allum. uso generale es. AW6082      | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.116      | 6            | Ottone                              |                     |
| GETOUT_STAVE.119      | 1            | Allum. uso generale es. AW6082      | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.120      | 2            | Allum. uso generale es. AW6082      | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.123      | 8            | Ottone                              |                     |
| GETOUT_STAVE.124      | 6            | Allum. uso generale es. AW6082      | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.125      | 6            | Allum. uso generale es. AW6082      | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.126      | 12           | Ottone                              |                     |

|                         |   |                                |                     |
|-------------------------|---|--------------------------------|---------------------|
| GETOUT_STAVE.127        | 2 | Allum. uso generale es. AW6082 | Anodizzazione 20 µm |
| GETOUT_STAVE.128        | 2 | Allum. uso generale es. AW6082 | Anodizzazione 20 µm |
| ALICE-WHEELS_INSERT.1   | 2 | Allum. uso generale es. AW6082 | Anodizzazione 20 µm |
| ALICE-WHEELS_INSERT.2   | 1 | Allum. uso generale es. AW6082 | Anodizzazione 20 µm |
| ALICE-WHEELS_INSERT.4   | 1 | Allum. uso generale es. AW6082 | Anodizzazione 20 µm |
| ALICE-WHEELS_INSERT.8   | 1 | Allum. uso generale es. AW6082 | Anodizzazione 20 µm |
| ALICE-WHEELS_INSERT.9   | 1 | Allum. uso generale es. AW6082 | Anodizzazione 20 µm |
| ALICE-WHEELS_INSERT.10  | 1 | Allum. uso generale es. AW6082 | Anodizzazione 20 µm |
| ALICE-WHEELS_INSERT.11  | 1 | Allum. uso generale es. AW6082 | Anodizzazione 20 µm |
| ALICE-WHEELS_INSERT.12  | 1 | Allum. uso generale es. AW6082 | Anodizzazione 20 µm |
| ALICE-WHEELS_INSERT.13  | 1 | Allum. uso generale es. AW6082 | Anodizzazione 20 µm |
| ALICE-WHEELS_INSERT.14  | 1 | Allum. uso generale es. AW6082 | Anodizzazione 20 µm |
| ALICE-WHEELS_INSERT.15  | 1 | Allum. uso generale es. AW6082 | Anodizzazione 20 µm |
| ALICE-WHEELS_INSERT.16  | 4 | Allum. uso generale es. AW6082 | Anodizzazione 20 µm |
| ALICE-WHEELS_INSERT.17  | 1 | Allum. uso generale es. AW6082 | Anodizzazione 20 µm |
| ALICE-WHEELS_INSERT.18  | 1 | Allum. uso generale es. AW6082 | Anodizzazione 20 µm |
| ALICE-WHEELS_INSERT.19  | 1 | Allum. uso generale es. AW6082 | Anodizzazione 20 µm |
| ALICE-WHEELS_INSERT.20  | 1 | Allum. uso generale es. AW6082 | Anodizzazione 20 µm |
| ALICE-SYSTEM_SUPPORT.27 | 5 | Allum. uso generale es. AW6082 | Anodizzazione 20 µm |